

# Kit de fijador a viga

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**SLBM12**

## CARACTERÍSTICAS

Para instalaciones en las que el cable no se puede envolver en la viga de acero

Puede soportar dos sistemas de catenaria en el cual cada uno utiliza una tuerca con anillo como punto de anclaje

El kit incluye mordazas y tuercas con anillos

Se puede instalar en el ala superior o inferior de los perfiles I o en las cerchas



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196852

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado;Caliente-inmersión galvanizada

Espesor del reborde (FT): 10 - 20 mm

Tamaño de la varilla (RS): 12


Carga estática 1 (F1): 400N

Carga estática 2 (F2): 700N

Carga estática 3 (F3): 800N

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática 1 representa una carga de un punto en el centro de la instalación de catenaria. La carga estática 2 representa una carga distribuida en dos o tres puntos en la instalación de catenaria. La carga estática 3 representa una carga distribuida en cuatro puntos o más en la instalación de catenaria.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

