

Bobina de cable de catenaria nVent CADDY Speed Link, 50 m Longitud

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLC6L50

CARACTERÍSTICAS

Se utiliza para instalar tramos personalizados de cables de catenaria con dos dispositivos de bloqueo

Cable nVent CADDY Speed Link en bobina

El cable se fabrica desde 7 paquetes de 19 hilos cada uno de alambre de acero para aeronaves



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196821

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Diámetro del cable de acero: 6 mm

Longitud del cable de acero: 50m

Ángulo (a): 60 ° Max

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO


La carga estática 1 representa una carga de un punto en el centro de la instalación de catenaria. La carga estática 2 representa una carga distribuida en dos o tres puntos en la instalación de catenaria. La carga estática 3 representa una carga distribuida en cuatro puntos o más en la instalación de catenaria.

La tensión preestablecida en el cable debe aplicarse utilizando la herramienta de tensionado.

Se pueden hacer pedidos de longitudes cortadas a pedido (CTO) con incremento en metros.

Instalación horizontal		
Pretensión	1,000 N	450 N
Carga estática 1 (F1)	490 N	590 N
Carga estática 2 (F2)	880 N	1080 N
Carga estática 3 (F3)	980 N	1180 N
Instalación vertical		
Carga estática 4 (F4)	4,440 N	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

