

nVent CADDY Speed Link SLDM con articulación, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud



NÚMERO DE CATÁLOGO

SLDM615L2T

CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un terminación en articulación pre-ensamblada

Se fija a orificios de paso en una variedad de estructuras o dispositivos colgantes

Ideal para la suspensión de luminarias

Dispositivo de cierre estético y discreto para minimizar su impacto visual

El dispositivo de cierre "sin llave" es ajustable incluso después de instalarse

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196044

Material: Acero

Acabado: Electrogalvanizado

Diámetro del cable de acero: 1.5 mm

Longitud del cable de acero: 2m

A: 39 mm

B: 5 mm


Carga estática: 195N

Tamaño de la varilla (RS): 6

Longitud (L): 7mm

Altura (H): 24.5 mm

Anchura (W): 9.2 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

