

nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida, 2 mm Cable, 2 m Longitud



NÚMERO DE CATÁLOGO

SLK2L2DW6

CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye alambre, dispositivo de bloqueo y terminación de clip de alambres de acometida previamente ensamblados para el cable de catenaria

Se puede usar para colgar los servicios de cable de catenaria o para actuar como soporte intermedio para reducir el aflojamiento y la tensión

Se ajusta fácilmente al cable de catenaria y se bloquea en su lugar cuando se cierra

Se puede cerrar el clip sin herramientas con la mano en el cable de catenaria

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196837

Material: Acero;Spring Acero;Polipropileno;Aleación de zinc

Acabado: Electro galvanizado;nVent CADDY Armour

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

Diámetro del cable de acero: 2 mm

Longitud del cable de acero: 2m

A: 70 mm

B: 20 mm

C: 25 mm

Diámetro (Ø): 6 mm

Altura (H): 55 mm

Anchura (W): 19 mm

Espesor (T): 12.5 mm

Ángulo (a): 90 ° Max

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

