

Kit de catenaria nVent CADDY Speed Link, 40 m Longitud

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLK6L40

CARACTERÍSTICAS

El kit incluye una longitud precortada del cable cortado con fusible para evitar el deshilachado, una terminación de gancho previamente ensamblado y un dispositivo de bloqueo sin herramientas para ahorrar tiempo en la instalación

Se sujeta a la estructura del edificio al envolverse alrededor del cable y al engancharse al mismo

La terminación de gancho se fija fácilmente a la tuerca con anillo

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196806

Material: Acero;Aleación de zinc;Polipropileno

Acabado: Electrogalvanizado;Caliente-inmersión galvanizada

Diámetro del cable de acero: 6 mm

Longitud del cable de acero: 40m

A: 75 mm

B: 40 mm

C: 15 mm

Altura (H): 108 mm

Anchura (W): 41 mm

Espesor (T): 30 mm

Ángulo (a): 60 ° Max

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO


La longitud del cable se mide desde el extremo del cable hasta el lado del gancho de la prensa.

La carga estática 1 representa una carga de un punto en el centro de la instalación de catenaria. La carga estática 2 representa una carga distribuida en dos o tres puntos en la instalación de catenaria. La carga estática 3 representa una carga distribuida en cuatro puntos o más en la instalación de catenaria.

La tensión preestablecida en el cable debe aplicarse utilizando la herramienta de tensionado.

Instalación horizontal		
Pretensión	1,000 N	450 N
Carga estática 1 (F1)	490 N	590 N
Carga estática 2 (F2)	880 N	1080 N
Carga estática 3 (F3)	980 N	1180 N
Instalación vertical		
Carga estática 4 (F4)	4,440 N	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

