

Soporte de poste base giratorio para canal strut tipo A, EG



NÚMERO DE CATÁLOGO

SNAEG

CARACTERÍSTICAS

Apto para paredes inclinadas y techos

Dos pernos y tuercas incluidos

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 311905

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Altura (H): 150 mm

Longitud (L): 106mm



Espesor (T): 3 mm

Diámetro (Ø): 11 mm

A: 42 mm

B: 11 mm

C: 20 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

