

Tuerca dividida M10 para instalación rápida en varilla roscada



NÚMERO DE CATÁLOGO

SNM10

CARACTERÍSTICAS

Permite el montaje lateral de la tuerca en la varilla roscada

Reduce la necesidad de roscado en comparación con las tuercas y las arandelas estándar

Ideal para proyectos de remodelación, como instalaciones en trapezio, en los cuales no se desea el desmontaje del sistema de soporte

Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas

Reduce el tiempo de instalación hasta un 50 %



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 390007

Material: Acero


Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño de la varilla (RS): 10

Altura (H): 19mm

Ancho hexagonal (W): 19 mm

Carga estática: 6000N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

