

Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo A, S316, M8 Varilla, 6 mm



NÚMERO DE CATÁLOGO

SPRAM8S6

CARACTERÍSTICAS

Se usa para crear marcos de metal con canales nVent CADDY Eristrut

El resorte permite una instalación fácil

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 315190

Material: Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)



Factor de seguridad de carga estática: 3:01

Tamaño de la varilla (RS): 8

Espesor (T): 6 mm

Par de apriete (TQ): 28 N·m

Resistencia de extracción			
N.º de pieza	Espesor del canal		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRAM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRAM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRAM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRAM12xx	4890 N	4660 N	4440 N
SPRAM12Txx	5670 N	5050 N	4440 N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

