

Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo C, Acero, EG, M10 Varilla

NÚMERO DE CATÁLOGO

SPRCM10EG

CARACTERÍSTICAS

Se usa para crear marcos de metal con canales nVent CADDY Eristrut

El resorte permite una instalación fácil



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 315065

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado



Factor de seguridad de carga estática: 3:01

Tamaño de la varilla (RS): 10

Espesor (T): 8 mm

Par de apriete (TQ): 55 N·m

Resistencia de extracción			
N.º de pieza	Espesor del canal		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRCM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRCM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRCM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRCM12xx	4890 N	4660 N	4440 N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

