


Canal strut a conector de canal strut



NÚMERO DE CATÁLOGO

STS

CARACTERÍSTICAS

Consiste en dos mitades de fundición, tuerca y perno

Permite adosar con perno dos canales strut a través de las ranuras

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 315450

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

A: 32 mm

B: 25 mm

C: 12.7 mm


Par de apriete (TQ): 7 N·m

Carga estática: 4900N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se requieren 2 como mínimo. Espaciamiento máximo de 300 mm (1 ft).

Dimensiones mínimas del orificio 9/16 y 7/8 (14.3mm x 22.2mm).



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

