

nVent CADDY Superfix 243 M8, 57-61 mm OD, 2" tubo, 50 DN



NÚMERO DE CATÁLOGO

SXE061

CARACTERÍSTICAS

Incluye mecanismo que cierra fácilmente

La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz

Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1

Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109

Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 589320

Material: Acero; Caucho EPDM-SBR

Acabado: Electrolgalvanizado

Color: Negro

Temperatura: -50 to 110 °C

Diámetro exterior (OD): 57 - 61 mm

Diámetro del tubo: 2" Min

NB/DN: 50

Tamaño de la varilla (RS): M8

Anchura (W): 20 mm

Espesor (T): 2 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 6


Longitud del tornillo (L): 32mm

Carga estática: 1300N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El revestimiento es de caucho EPDM.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

