

Perno en U, S316, 219 mm OD, 8" tubo, 200 DN, M10 Varilla

NÚMERO DE CATÁLOGO

UB4N219M10S6

CARACTERÍSTICAS

Incluye cuatro tuercas



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 599354

Material: Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)


Diámetro exterior (OD): 219 mm

Diámetro del tubo: 8"

NB/DN: 200

Tamaño de la varilla (RS): M10

Altura (H): 286 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

