

# Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 59.5–62.2 mm OD, 2" tubo, 50 DN



## NÚMERO DE CATÁLOGO

**USC060HD**

## CARACTERÍSTICAS

Consiste en dos mordazas, tuerca y perno

Se ajusta a la parte abierta del canal strut

Cumple con la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 59)

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 712465

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Diámetro exterior (OD): 59.5 - 62.2 mm



Diámetro del tubo: 2" Min

NB/DN: 50

Anchura (W): 32 mm

Espesor (T): 2.5 mm

Carga estática: 3780N



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

