

# Tornillo para madera-metal VDF TORX con cabeza TORX, acero, EG, rosca M10, 100 mm



## NÚMERO DE CATÁLOGO

**VDFM10100**

## CARACTERÍSTICAS

Tornillo para madera con doble rosca con conexión roscada métrica

Cabeza TORX®

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 593350

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Diámetro del tornillo (Sc): 10

Longitud (L): 100mm

A: 60 mm


C: 30 mm

TORX®: T25

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No utilizar HEX cuando la longitud es de 50,0 mm (1,96 in).

No hay cabezal TORX® con los tornillos de acero inoxidable.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

