

VDF TORX Tornillo de madera a metal con cabeza TORX, Acero, EG, M8 Tornillo, 60 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

VDFM8060

CARACTERÍSTICAS

Tornillo para madera con doble rosca con conexión roscada métrica

Cabeza TORX®



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 593280

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Diámetro del tornillo (Sc): 8

Longitud (L): 60mm

A: 30 mm


C: 20 mm

TORX®: T25

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No utilizar HEX cuando la longitud es de 50,0 mm (1,96 in).

No hay cabezal TORX® con los tornillos de acero inoxidable.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

