

Soporte C de bandeja de rejilla PEMSA, 465 mm



NÚMERO DE CATÁLOGO

WBT400CBRKT

CARACTERÍSTICAS

Característica de conexión rápida y fácil de usar

Ideal para instalaciones en techo, pared y carril

Acceso de carga lateral para la instalación de cables

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra
IEC 61537



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 820350

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Longitud 1 (L1): 137 mm

Longitud 2 (L2): 465 mm

Anchura (W): 54 mm

Altura (H): 190 mm

Carga estática: 177N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

