

Soporte de estante para bandeja de rejilla PEMSA, 430 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

WBT400SHLFSPT

CARACTERÍSTICAS

Característica de conexión rápida y fácil de usar

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

Ideal para instalaciones con cargas más grandes



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 820140

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado


Longitud (L): 430mm

Anchura (W): 35 mm

Altura (H): 126 mm

Tamaño de taladro (HS): 11 - 14 mm

Carga estática: 1765N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

