

Soporte de techo para servicios livianos de bandeja de rejilla PEMSA



NÚMERO DE CATÁLOGO

WBT60COHBRKT

CARACTERÍSTICAS

Ideal para anchos de bandeja de hasta 150 mm

Acceso de carga lateral para la instalación de cables

Características de instalación con clic rápido y seguro

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 820300

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Longitud 1 (L1): 80 mm



Longitud 2 (L2): 55.2 mm

Anchura (W): 45 mm

Altura (H): 152 mm

Tamaño de taladro (HS): 11 mm

Carga estática: 147N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

