


Minisoporte universal de bandeja de rejilla PEMSA, PG



NÚMERO DE CATÁLOGO

WBT60UTBRKT

CARACTERÍSTICAS

Característica de encaje a presión, fácil de usar

Ideal para anchos de bandeja de hasta 150 mm

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra
IEC 61537



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 820730

Material: Acero


Acabado: Pregalvanizado

Longitud (L): 92mm

Anchura (W): 19.5 mm

Altura (H): 87 mm

Tamaño de ranura (SS): 9 x 19 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

