

Wire Basket Tray Bar Splice Electrogalvanized

NÚMERO DE CATÁLOGO

WBTBSPLICE



The nVent CADDY Wire Basket Tray Bar Splice offers a versatile solution for straight sections and fittings within shaped wire basket tray systems. Engineered for structural continuity, the Bar Splice delivers enhanced support between tray runs. With a slotted design, contractors can create innovative field configurations—ideal for forming reducers or achieving precise angles. Whether you're adapting tray geometry or reinforcing connections, the Bar Splice ensures a clean, secure fit with finishes that match your installation.

CARACTERÍSTICAS

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

Creates additional support for cable tray runs

Optimal for angles 30 degrees and smaller

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero


Acabado: Electrogalvanizado

Altura (H): 17.46 mm

Anchura (W): 4.55 mm

Longitud (L): 304.8mm

Peso por unidad: 0.127 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

