

Salida de cable de bandeja de rejilla PEMSA, PG


NÚMERO DE CATÁLOGO

WBTCBLOUT

CARACTERÍSTICAS

Fácil instalación

Permite un ajuste sencillo del ángulo de salida (de 0 a 90 grados)



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 820800

Material: Acero

Acabado: Pregalvanizado

Longitud (L): 216mm


Anchura 1 (W1): 85 mm

Anchura 2 (W2): 150 mm

Espesor (T): 1.5 mm

Tamaño de taladro 1 (HS1): 7 - 20 mm

Tamaño de taladro 2 (HS2): 3 - 30 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

