

Soporte central de bandeja de rejilla PEMSA, orificio para M8-M10

NÚMERO DE CATÁLOGO

WBTCTRSPRTM10

CARACTERÍSTICAS

Ideal para bandejas de hasta 200 mm de ancho

Acceso de carga lateral para la instalación de cables

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra
IEC 61537



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 820420

Material: Acero


Acabado: Electrolgalvanizado

Longitud (L): 59mm

Anchura (W): 35 mm

Altura (H): 5 mm

Tamaño de taladro (HS): 8 - 10 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

