


Soporte central de bandeja de rejilla PEMSA, orificio para M6



NÚMERO DE CATÁLOGO

WBTCTRSPRTM6

CARACTERÍSTICAS

Ideal para bandejas de hasta 200 mm de ancho

Acceso de carga lateral para la instalación de cables

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra
IEC 61537



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 820400

Material: Acero


Acabado: Electrolgalvanizado

Longitud (L): 59mm

Anchura (W): 35 mm

Altura (H): 5 mm

Tamaño de taladro (HS): 6 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

