

Wire Basket Tray Waterfall, 304 mm, Electrogalvanized

NÚMERO DE CATÁLOGO

WBTWTRFALL12EG

La passerella portacavi nVent CADDY WBT Performance Waterfall è una soluzione di gestione dei cavi versatile e facile da installare. Grazie all'innovativa tecnologia della parete laterale, gli installatori possono eliminare i punti di sollecitazione pressione sul cavo eliminando al contempo la necessità di tagliare la passerella, risparmiando tempo prezioso sul lavoro. Il design flessibile e l'installazione senza utensili la rendono adatta sia per applicazioni con montaggio a parete che a filo.

La bandeja en cascada Waterfall proporciona un alto nivel de soporte y protección para manojos grandes y de alta densidad de cables, y es una solución ideal para cables de cobre, fibra óptica, PoE y DAS. Está disponible en versiones de 12 y 20 pulgadas, tiene un radio de curvatura de 120 grados y su montaje en lateral permite guiar los cables hasta la ubicación deseada por el instalador, de modo que se siga un recorrido uniforme y el resultado sea agradable a la vista.

La bandeja en cascada Waterfall tiene zonas de sujeción para hacer la puesta a tierra y unión.

CARACTERÍSTICAS

Está equipada con aberturas de sujeción para facilitar la gestión de los manojos de cables.

El recubrimiento en polvo protege contra arañazos o la fricción provocada por los cables.

La bandeja tiene una curvatura de 120 grados y cumple los estándares de radio aprobados por la TIA para todos los tipos de cable.

Los acabados estándar incluyen recubrimientos en negro y electrogalvanizados (zinc), pero se puede personalizar en otros colores previa solicitud.

La bandeja tiene una curvatura de 120 grados y cumple los estándares de radio aprobados por la TIA para todos los tipos de cable.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero

Color: Gris

Acabado: Electrolgalvanizado



Longitud (L): 347mm

Altura (H): 139 mm

Anchura (W): 196 mm

Peso por unidad: 1.2 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

