


Clip para viga strut, acero, GC, ala de viga. máx. 16 mm, orif. 13 mm, con torn.



NÚMERO DE CATÁLOGO

ZT605HD

CARACTERÍSTICAS

Clip de viga para sujetar el costado abierto del canal strut a una viga

Apto para todos los canales strut

Requiere instalación en pares

Fijador a estructura a las vigas para soportar el nVent CADDY Eristrut

Se probó según la especificación de FM®

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 313260

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Espesor del reborde (FT): 16 mm Max

Tamaño de taladro (HS): 13 mm

Longitud (L): 49mm

Espesor (T): 6 mm


Anchura (W): 40 mm

Carga estática: 2040N

Tornillo incluido: Sí

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las cargas indicadas se basan en una instalación con herrajes M12 (1/2 in) y un canal strut tipo A.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

