

Soporte para canal strut en viga interno con perno, Acero, HD, EG, M10 Tornillo



NÚMERO DE CATÁLOGO

ZT606HDEG

CARACTERÍSTICAS

Clip en forma de U para sujetar la parte posterior del canal strut a una viga

Incluye perno hexagonal

Requiere instalación en pares

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 313270

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada;Electro galvanizado

Espesor del reborde (FT): 28 mm Max

Anchura (W): 30 mm



Diámetro del tornillo (Sc): 10

Carga estática: 2900N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática se basa en un par de mordazas de canal strut.

Incluya el espesor del canal strut cuando calcule el espesor del patín de viga.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

