

Soporte para canal strut en viga con perno en U, Acero, HD, A, AA, D, E STRUT



NÚMERO DE CATÁLOGO

ZTA602HD

CARACTERÍSTICAS

Incluye pernos en U y tuercas

Requiere instalación en pares

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 388006

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Tipo de perfil ranurado: A (41 x 41 mm);AA (83 x 41 mm);D (62 x 41 mm);E (83 x 41 mm)

Tamaño de la varilla (RS): 10

Espesor del reborde (FT): 18 mm Max

Anchura (W): 80 mm

Espesor (T): 6 mm

A: 24 mm


B: 45 mm

C: 140 mm

Carga estática: 5000N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática se basa en un par de mordazas de canal strut.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

