


ESS UH Sistema de sostén de letrero sin cinta

CARACTERÍSTICAS

El clip adjunto puede recibir la cinta ESS ST para fijación de tubo

Incluye cubierta de plástico, tuerca M8 y dos orificios de tornillos adicionales con un diámetro de 4 mm (0,157 in)



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro del tornillo (Sc)	Altura (H)	Anchura (W)
ESSUH	599501	Acero, Policarbonato	Pregalvanizado	8	55 mm	105 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	B
ESSUH	599501	11 mm	36 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

