

FCS Colgador pera de altura ajustable



CARACTERÍSTICAS

Recomendado para la suspensión de tuberías estacionarias no aisladas de Sistemas de Rociadores contra Incendio

Estructura rediseñada y tuerca ciega para minimizar la fricción y facilitar el ajuste de nivel en la varilla roscada (diámetros de 1/2 in a 4 in)

Extremos especialmente forjados para simplificar el ensamble y desensamble del colgador

Bordes redondeados para ayudar a guiar la tubería a través del colgador limitando el riesgo de daño en la tubería plástica o de metal

El paquete incluye toda la tornillería necesaria para la instalación

Material: Acero
Acabado: Electro galvanizado



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	NB/D N	Diámetro exterior (OD)	Tamaño de la varilla (RS)	Anchura (W)	A
FCS0075M10	597968	20	27 mm	M10	10 mm	76 mm
FCS0100M10	597969	25	34 mm	M10	10 mm	87 mm
FCS0100M8	597963	25	34 mm	M8	10 mm	85 mm
FCS0125M10	597971	32	43 mm	M10	10 mm	91 mm
FCS0125M8	597964	32	43 mm	M8	10 mm	89 mm
FCS0150M10	597972	40	48 mm	M10	10 mm	99 mm
FCS0150M8	597965	40	48 mm	M8	10 mm	97 mm
FCS0200M10	597973	50	60 mm	M10	10 mm	114 mm
FCS0200M8	597966	50	60 mm	M8	10 mm	112 mm
FCS0250M10	597974	65	76 mm	M10	10 mm	142 mm



Número de catálogo	Número de artículo	NB/D N	Diámetro exterior (OD)	Tamaño de la varilla (RS)	Anchura(W)	A
FCS0300M10	597975	80	89 mm	M10	10 mm	164 mm
FCS0400M10	597976	100	114 mm	M10	10 mm	206 mm
FCS0500M12	597977	125	140 mm	M12	15 mm	227 mm
FCS0600M12	597978	150	165 mm	M12	15 mm	272 mm
FCS0800M16	597979	200	219 mm	M16	25 mm	349 mm
FCS1000M20	597981	250	273 mm	M20	25 mm	480 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	B	C	Carga estática	Tamaño de llave	Certificaciones
FCS0075M10	597968	31 mm	17 mm	2000N	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0100M10	597969	36 mm	19 mm	2000N	15 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0100M8	597963	36 mm	19 mm	2000N	13 mm	VdS G4050054
FCS0125M10	597971	36 mm	15 mm	2000N	15 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0125M8	597964	36 mm	15 mm	2000N	13 mm	VdS G4050054
FCS0150M10	597972	41 mm	17 mm	2000N	15 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0150M8	597965	41 mm	17 mm	2000N	13 mm	VdS G4050054
FCS0200M10	597973	50 mm	20 mm	2000N	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0200M8	597966	50 mm	20 mm	2000N	13 mm	VdS G4050054
FCS0250M10	597974	68 mm	30 mm	3500N	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0300M10	597975	83 mm	39 mm	3500N	15 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0400M10	597976	112 mm	55 mm	3500N	15 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0500M12	597977	114 mm	44 mm	5000N	18 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0600M12	597978	146 mm	63 mm	5000N	18 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components

Número de catálogo	Número de artículo	B	C	Carga estática	Tamaño de llave	Certificaciones
FCS0800M16	597979	184 mm	75 mm	8500N	24 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS1000M20	597981	279 mm	143 mm	10000N	30 mm	VdS G4050054

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

