

Clip para conducto flexible de plástico con Taco Incluido



CARACTERÍSTICAS

Instalación de conduit a presión

El diseño flexible, permite soportar varios tamaños de conducto con una única fijación

Una vez se ha taladrado, no necesita herramientas, y es suficiente presionar la fijación en el ladrillo o hormigón

El perfil bajo permite instalaciones en espacios reducidos

No propagación de llama según IEC 61386-25

Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2

Libre de halógenos


Estabilizado UV

Material: Polipropileno

Temperatura: -10 to 85 °C

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Longitud (L)	Anchura (W)	A	B	Carga estática
SCUSA1620	800025	16 - 20 mm	54mm	21.5 mm	21 mm	11.5 mm	170N
SCUSA2025	800026	20 - 25 mm	61mm	26.1 mm	21 mm	14.3 mm	170N
SCUSA2532	800027	25 - 32 mm	81mm	32.6 mm	21 mm	18.3 mm	170N
SCUSA3240	800028	32 - 42 mm	82mm	45 mm	21 mm	23 mm	170N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

