

# Acoplador externo de cuatro orificios

## CARACTERÍSTICAS


Se usa para crear marcos de metal con canales nVent CADDY Eristrut



**Material:** Acero  
**Acabado:** Caliente-inmersión galvanizada

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo de perfil ranurado | Tamaño de taladro (HS) | Espesor (T) | A      | B     | C     |
|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------|-------|-------|
| ZUA406             | 387810             | C (21 x 41 mm)          | 13 mm                  | 6 mm        | 184 mm | 20 mm | 48 mm |
| ZUA407             | 387820             | A (41 x 41 mm)          | 13 mm                  | 6 mm        | 184 mm | 20 mm | 48 mm |



### ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### **Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### **Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### **Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

