

H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, montaje lateral



CARACTERÍSTICAS

Soporta conduit/tubo o cable de las patines de viga

El clip de cierre a presión tiene giro de 360°

Solo requiere un martillo para la instalación



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Carga estática	Certificaciones
12M24SMS1	179690	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		22 - 30 mm	3 - 8 mm	90N	
12M58SMS1	179700	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	90N	
16M24SM	173720	Spring Steel	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
16M58SM	173730	Spring Steel	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Carga estática	Certificaciones
16M912SM	173740	Spring Steel	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL
20M24SM	171720	Spring Steel	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
20M58SM	173770	Spring Steel	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	120N	
20M912SM	173780	Spring Steel	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	120N	
24M24SM	176690	Spring Steel	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
24M58SM	173800	Spring Steel	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
24M912SM	173810	Spring Steel	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	120N	UL, cUL
32M24SM	173830	Spring Steel	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL
32M58SM	173840	Spring Steel	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL
6M24SM	173640	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL
6M58SM	171980	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
6M912SM	173650	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	14 - 20 mm	120N	
812M1318SM	160145	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	120N	cUL, UL
812M24SM	160050	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	120N	ITB, cUL, UL

812M58SM	160060	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, ITB, UL
812M912SM	160070	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL, ITB

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Carga estática	Certificaciones
8M24SMS1	179650	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	90N	
8M912SMS1	179670	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	90N	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

