

Clip para borde de viga martillable, montaje inferior



CARACTERÍSTICAS

Se puede utilizar para soportar cajas, accesorios u otras aplicaciones desde el patín de viga

Varios puntos de fijación proporcionados para reducir el inventario

Solo requiere un martillo para la instalación



ESPECIFICACIONES



Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor del reborde (FT)	Tamaño de la varilla (RS)	Carga estática 1 (F1)
EM1318	170075	Spring Steel	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6	450N
EM24	170050	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	450N
EM24S1	179720	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		3 - 8 mm	6	200N
EM24SP25	172170	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	450N
EM58	170060	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor del reborde (FT)	Tamaño de la varilla (RS)	Carga estática 1 (F1)
EM58R5	191027	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM58S1	179730	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		8 - 14 mm	6	200N
EM58SP25	172180	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM912	170070	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	450N
EM912S1	179740	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		14 - 20 mm	6	200N
EM912SP25	175760	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	450N

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática 2 (F2)	Carga estática 3 (F3)	Certificaciones
EM1318	170075	110N	330N	cUL, UL
EM24	170050	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM24S1	179720	110N	200N	
EM24SP25	172170	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58	170060	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM58R5	191027	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58S1	179730	110N	200N	
EM58SP25	172180	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM912	170070	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM912S1	179740	110N	200N	
EM912SP25	175760	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

