

Clip para borde de viga martillable, montaje inferior con poste



CARACTERÍSTICAS

Se puede utilizar para soportar cajas, accesorios u otras aplicaciones desde el patín de viga

La terminación roscada cautiva minimiza la necesidad de herrajes adicionales

Varios puntos de fijación proporcionados para reducir el inventario

Solo requiere un martillo para la instalación



ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor del reborde (FT)	Tamaño de la varilla (RS)	Diámetro del tornillo (Sc)
EM1318SM	171855	Spring Steel	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6	6
EM24SM	170530	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SM16	160440	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SM16SP10	172220	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SS1	179750	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		3 - 8 mm	6	6
EM58SM	172060	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor del reborde (FT)	Tamaño de la varilla (RS)	Diámetro del tornillo (Sc)
EM58SM16	160450	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SM16SP10	172230	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SMS1	179760	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		8 - 14 mm	6	6
EM912SM	171850	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	6
EM912SM16	160460	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	6
EM912SS1	179770	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		14 - 20 mm	6	6

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del tornillo (L)	Carga estática 1 (F1)	Carga estática 2 (F2)	Carga estática 3 (F3)	Certificaciones
EM1318SM	171855	11mm	450N	330N	110N	cUL, UL
EM24SM	170530	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM24SM16	160440	16mm	450N	330N	110N	
EM24SM16SP10	172220	16mm	450N	330N	110N	
EM24SS1	179750	11mm	200N	200N	110N	
EM58SM	172060	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM58SM16	160450	16mm	450N	330N	110N	
EM58SM16SP10	172230	16mm	450N	330N	110N	
EM58SMS1	179760	11mm	200N	200N	110N	
EM912SM	171850	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM912SM16	160460	16mm	450N	330N	110N	
EM912SS1	179770	11mm	200N	200N	110N	



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

