


Clip para borde de viga martillable, montaje lateral



CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador para cable, ganchos en S, cadena, nVent CADDY Speed Link u otros ensambles a perfiles y patines de viga

Se ajusta a la mayoría de las vigas


Se instala con solo un martillo



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor del reborde (FT)	Tamaño de taladro (HS)	Carga estática	Certificaciones
2H4	170010	Spring Steel	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	7.1 mm	700N	ITB, UL, cUL
4H1318	170045	Spring Steel	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL
4H24	170020	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB
4H24R5	191018	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, UL

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor del reborde (FT)	Tamaño de taladro (HS)	Carga estática	Certificaciones
4H24S1	179610	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		3 - 8 mm	7.1 mm	650N	
4H24SP25	172320	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H58	170030	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	UL, CE, 4H, EM, EBC, cUL, ITB
4H58R5	191019	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	cUL, CE, 4H, EM, EBC, UL
4H58S1	179620	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		8 - 14 mm	7.1 mm	650N	
4H58SP25	172350	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H912	170040	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB
4H912R5	191045	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, UL
4H912S1	179630	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		14 - 20 mm	7.1 mm	650N	
4H912SP25	172380	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

