

HK Clip para fijación de cable

CARACTERÍSTICAS

Proporciona soporte para cables de bajo voltaje


Se sujeta a la viga con facilidad



Material: Acero
Acabado: Electrolgalvanizado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor del reborde (FT)	Diámetro exterior (OD)
HK25	187440	1.5 - 4.5 mm	4.2 - 6.5 mm
HK48	187450	4 - 8 mm	4.2 - 6.5 mm
HK811	187460	8 - 11 mm	4.2 - 6.5 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

