


Acoplamiento ajustable horizontal



CARACTERÍSTICAS

Proporciona una unión de alta resistencia con el perfil de bandeja de escalera SPEEDWAY

La geometría extendida permite mayores ajustes en las juntas de la bandeja de escalera

Se instala rápida y fácilmente con el hardware incluido


Múltiples ranuras permiten ajustes en obra



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	A	B	C
CLSW4HACGA	842020	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	190 mm	62 mm	2 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

