

# Conector de canal interno




## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado                        | Tamaño de taladro (HS) | Separación entre taladros, soporte de montaje | Longitud (L) |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| ZUA408             | 387830             | Acero    | Caliente-inmersión galvanizada | 12 mm                  | 54mm                                          | 203mm        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Espesor (T) |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| ZUA408             | 387830             | 35 mm       | 10 mm       |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

