

Soporte para canal strut en viga interno con perno



CARACTERÍSTICAS

Clip en forma de U para sujetar la parte posterior del canal strut a una viga

Incluye perno hexagonal

Requiere instalación en pares


ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor del reborde (FT)	Anchura (W)	Diámetro del tornillo (Sc)	Carga estática
ZT606HDEG	313270	Acero	Caliente-inmersión galvanizada, Electrogalvanizado	28 mm Max	30 mm	10	2900N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática se basa en un par de mordazas de canal strut.

Incluya el espesor del canal strut cuando calcule el espesor del patín de viga.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

