


MTVB Articulación de gravedad con arandela de caucho



CARACTERÍSTICAS

Incluye varilla, tuerca, arandela y bloque de distribución de carga

La varilla roscada se asegura para evitar el retiro no intencional

Con aprobación para usarse en sistemas estacionarios de protección contra incendios (para tubos de hasta 2 in)

Material: Acero
Acabado: Electrogalvanizado




ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de la varilla (RS)	Longitud (L)	Diámetro de broca	Carga estática	Carga estática máxima (F)	Certificaciones
MTVB10100	584465	10	100mm	25mm	800N	20kN	VdS G412037, FM Approved, Pipe Hanger Components
MTVB10200	584466	10	200mm	25mm	800N	20kN	FM Approved, Pipe Hanger Components
MTVB8100	584455	8	100mm	22mm	800N	20kN	VdS G412037
MTVB8200	584456	8	200mm	22mm	800N	20kN	VdS G412037

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática representa la carga máxima recomendada cuando se fija a una hoja en trapecio.

El valor de carga estática máxima no considera las características de capacidad de carga del material de soporte. El factor de seguridad correspondiente se debe sumar a esta capacidad de carga.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

