

Kit de marco H nVent CADDY Pyramid



CARACTERÍSTICAS

La parte inferior de espuma o caucho ofrece una interfaz de baja abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

La interfaz de azotea de caucho es ideal para la instalación de secciones de paneles solares

El kit incluye 2 postes base con hardware para montaje preinstalado, 6 pernos, 6 tuercas de canal strut y 2 soportes L para completar el marco H

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

Compatible con canales strut estándar



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Temperatura	Factor de seguridad de carga estática	Interfaz de techo	Tipo de perfil ranurado
PHK	360420	Polipropileno, Polietileno	-34.4 to 54 °C	3:01	Espuma	A (41 x 41 mm)


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)	Superficie	Carga estática
PHK	360420	117 mm	314mm	314 mm	0.18m ²	6670N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática representa 3335 N por base. El usuario final debe seleccionar y evaluar la estructura de canales strut para asegurarse que el Marco H puede soportar apropiadamente la carga aplicada.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

