

Tornillo de anclaje nVent CADDY Rod Lock

CARACTERÍSTICAS

Para uso en ladrillos de concreto y sólidos

Ensamblados prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero

El sencillo diseño de "presione para instalar" permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo

Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas



Material: Acero
Acabado: Electro galvanizado




ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de la varilla (RS)	B	C	Longitud (L)	Diámetro de broca
CRLAM10EG	390010	10	32 mm	22 mm	72mm	8mm
CRLAM8EG	390009	8	32 mm	22 mm	72mm	8mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Profundidad de taladro	Carga estática	Certificaciones
CRLAM10EG	390010	50mm	2900N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
CRLAM8EG	390009	50mm	2900N	ITB



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

