

Tuerca de corredera nVent CADDY Rod Lock



CARACTERÍSTICAS

Proporciona una fijación universal rápida de la varilla roscada y herrajes a los perfiles del canal strut estándar

Se puede utilizar para prefabricar ensambles, los cuales se pueden presionar de manera rápida sobre las varillas roscadas previamente instaladas

Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas


Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position

Material: Hierro fundido
Acabado: Electrogalvanizado



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de la varilla (RS)	B	C	D	Longitud (L)	Carga estática
CRLSM10EG	390004	10	35 mm	19.5 mm	13.5 mm	23mm	3750N
CRLSM8EG	390003	8	35 mm	19.5 mm	13.5 mm	23mm	2750N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

