

nVent CADDY Speed Link LD con gancho



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho pre-ensamblado

Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY

Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable

Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Inserte el cable a través del orificio y use la parte inferior del gancho como tope

Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)
Factor de seguridad de carga estática: 5:01
Diámetro del cable de acero: 1.5 mm





ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del cable de acero	A	B	C	Carga estática
SLD15L10S	195945	10m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLD15L2S	195935	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLD15L5S	195940	5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Altura (H): 19 mm
Anchura (W): 12.7 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cable y gancho premontado en acero inoxidable 316 (1.4401).



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

