


Kit de carrete Speed Link Light Pack de nVent CADDY



El kit de carrete Speed Link Light Pack de nVent CADDY incluye un carrete de cable de acero de 150 m de longitud y 1 mm de diámetro junto con 100 dispositivos de cierre de perfil ultrabajo. El embalaje inteligente permite al personal de instalación tirar y cortar la longitud de cable necesaria sin tener que sacar el carrete de la caja, lo que lo convierte en una solución ideal que cualquier electricista debe tener a mano. El dispositivo de cierre exhibe un acabado pulido estético y cuenta con una clasificación de carga de 10 kg, ideal para sujetar y fijar luminarias y carteles.

CARACTERÍSTICAS

El kit incluye un carrete de cable de acero Speed Link nVent CADDY y dispositivos de cierre Speed Link CLP de nVent CADDY

El carrete y los dispositivos de cierre se suministran en un mismo paquete, lo que simplifica el transporte al lugar de trabajo y reduce el inventario

El embalaje permite a los usuarios finales tirar y cortar cualquier longitud de cable necesaria sin tener que sacar el carrete de la caja

Ideal para reformas e instalaciones en las que pueden necesitarse longitudes de cable a medida

Cable construido a partir de siete hebras de siete cables de acero galvanizado

El desbloqueo sin llave permite realizar ajustes fácilmente

El dispositivo de cierre de perfil bajo minimiza el impacto visual

Los tubos de apertura sin llave son fáciles de manipular con guantes

El mecanismo de cierre de doble cara permite ajustar fácilmente la altura

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Material	Diámetro del cable de acero	Longitud	Número de dispositivos de bloqueo
CLP1L500PACK	196095	Electrogalvanizado	Acero, Latón	1 mm	150m	100

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

