

Speed Link Light Pack de nVent CADDY con anclaje tipo cuña



El sistema Speed Link Light Pack de nVent CADDY con anclaje tipo cuña incluye una longitud precortada (1m y 2m) de cable de acero de 1mm remachado a un anclaje tipo cuña junto con un dispositivo de cierre de perfil ultrabajo. El personal de instalación puede fijarlo de forma rápida y segura al techo de hormigón para soportar luminarias y carteles.

CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye cable, dispositivo de bloqueo y anclaje de cuña de fischerwerke GmbH & Co. KG

Se sujeta fácil y rápidamente a concreto agrietado o sin grietas

No se necesitan herramientas especiales

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG

Factor de seguridad de carga estática: 5:01
Acabado: Electrolgalvanizado
Material: Acero;Latón

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)
CLP1L1WA6	196093	1 mm	1m	54mm	17 mm	12.5 mm
CLP1L2WA6	196094	1 mm	2m	54mm	17 mm	12.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática
CLP1L1WA6	196093	6.5 mm	60 °	100N
CLP1L2WA6	196094	6.5 mm	60 °	100N

Diámetro de broca: 6mm
Profundidad de taladro: 31mm
Profundidad de incrustación: 25 mm Min



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

