

nVent CADDY Speed Link SLDM con terminación en gancho



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho pre-ensamblado

Ideal para soportar líneas de luminarias, conductos de ventilación y otros tipos de instalaciones

Dispositivo de cierre estético y discreto para minimizar su impacto visual

El dispositivo de cierre "sin llave" es ajustable incluso después de instalarse



Material:	Acero
Acabado:	Electro galvanizado
Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Diámetro del cable de acero:	1.5 mm



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del cable de acero	A	B	C	Carga estática
SLDM615L1	196028	1m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLDM615L2	196029	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Tamaño de la varilla (RS):	6
Longitud (L):	7mm
Altura (H):	24.5 mm
Anchura (W):	9.2 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

