

nVent CADDY Speed Link SLK con terminación en clip martillable



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y el Clip nVent CADDY martillable pre-ensamblado

Se instala con solo un martillo

Se ajusta a la mayoría de las vigas

Material:	Acero;Polipropileno;Aleación de zinc
Acabado:	Electrogalvanizado
Factor de seguridad de carga estática:	5:01
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
SLK15L34H24	196506	1.5 mm	3m	3 - 8 mm	195N
SLK15L34H58	196507	1.5 mm	3m	8 - 14 mm	195N
SLK2L34H24	196535	2 mm	3m	3 - 8 mm	440N
SLK2L34H58	196536	2 mm	3m	8 - 14 mm	440N

Altura (H):	55 mm
Anchura (W):	19 mm
Espesor (T):	12.5 mm
Ángulo (a):	90 ° Max



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

