

nVent CADDY Speed Link SLK con inserto para Calavadora



CARACTERÍSTICAS

Sistema completo, incluyendo un cable de acero, un dispositivo de bloqueo, y una escuadra para clavadoras

Se fija en la boca de la clavadora permitiendo una instalación mas segura sin utilizar las manos permitiendo una fijación a la estructura a través de un alargador

Soporte en ángulo con la pata más larga para mejorar el espacio para la herramienta

Se sujeta fácil y rápidamente al concreto, acero o al forjado de metal mixto

Material:	Acero; Aleación de zinc; Polipropileno; Nylon
Acabado:	Electro galvanizado
Factor de seguridad de carga estática:	5:01
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS
Diámetro del cable de acero:	1.5 mm

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del cable de acero	A	B	Carga estática
SLK15L2GBSF	197812	2m	38 mm	25.5 mm	195N
SLK15L3GBSF	197813	3m	38 mm	25.5 mm	195N


Altura (H):	55 mm
Anchura (W):	19 mm
Espesor (T):	12.5 mm
Ángulo (a):	90 ° Max

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática máxima será la de la escuadra. Consulte con el fabricante de los clavos que serán utilizados para evaluar la carga estática y la compatibilidad con el tipo de hormigón. La carga máxima será la carga estática más baja de las dos.

El inserto para clavadoras es compatible con las clavadoras BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 o equivalentes.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

