

nVent CADDY Speed Link SLK con articulación



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un terminación en articulación pre-ensamblada

Se fija a orificios de paso en una variedad de estructuras o dispositivos colgantes

Ideal para la suspensión de luminarias

También disponible en "Y" con doble articulación


Material:	Acero;Aleación de zinc;Polipropileno
Acabado:	Electrogalvanizado
Factor de seguridad de carga estática:	5:01
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS
Diámetro del cable de acero:	1.5 mm



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del cable de acero	A	B	Carga estática
SLK15L10T	196526	10m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L1T	196521	1m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2T	196522	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2TR2	196644	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L3T	196523	3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L5T	196524	5m	39 mm	5 mm	195N

Altura (H):	55 mm
Anchura (W):	19 mm
Espesor (T):	12.5 mm
Ángulo (a):	90 ° Max



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

